

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M10X20

Referência	46010.100.020
Marca	-
UBB	950351739541
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839916
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	20 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	20
P	1.5
s	17

Desenho técnico

