

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 M10X40

Referência	46010.100.040
Marca	-
UBB	950351739962
UNSPSC	31161620
EAN	8715492839954
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	40 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
NEN	1568
DIN	933
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M10
k	6.4
L (mm)	40
P	1.5
s	17

Desenho técnico

