

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M4X30

Referência	46060.040.030
Marca	-
UBB	950351742917
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840707
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	30 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

ISO	4017
NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M4
k	2.8
L (mm)	30
P	0.7
s	7

Desenho técnico

