

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M5X40

Referência	46060.050.040
Marca	-
UBB	950351744087
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840813
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	40 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M5
k	3.5
L (mm)	40
P	0.8
s	8

Desenho técnico

