

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M8X16

Referência	46060.080.016
Marca	-
UBB	950351745563
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840967
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	16 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

ASME	B18.2.3.1M
DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114

Especificação técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	16
P	1.25
s	13

Desenho técnico

