

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M8X20

Referência	46060.080.020
Marca	-
UBB	950351745647
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840974
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	20 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

NF	E25-114
DIN	933
NEN	1568
ASME	B18.2.3.1M
ISO	4017

Especificação técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	20
P	1.25
s	13

Desenho técnico

