

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Latão CU2/CU3 Niquelado M8X30

Referência	46060.080.030
Marca	-
UBB	950351745803
UNSPSC	31161620
EAN	8715492840998
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	30 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Direção da rosca	Direita
Tratamento sup.	Niquelado
Rosca	Métrica

Normas

DIN	933
NEN	1568
NF	E25-114
ISO	4017
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	30
P	1.25
s	13

Desenho técnico

