

Parafuso cabeça sextavada BSW BS ≈1083 Latão Cu2 5/8X1.5/8

Referência	46210.158.040
Marca	-
UBB	950351752981
UNSPSC	31161620
EAN	8715492842404
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5/8 Inch
Comprimento	40 mm
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Latão
Material técnico	Cu2
Direção da rosca	Direita
Rosca	British Standard Whitworth
Fios por polegada	11

Info

A rosca whitworth (BSW/BSF) não é internacionalmente recomendada. É aconselhável utilizar rosca métrica (M/MF) ou UNC/UNF. Dependendo da disponibilidade de stock as dimensões podem ter variações ligeiras.

Normas

BS	≈1083
----	-------

Especificação técnica

A	0.101
F	0.417

Desenho técnico

L (mm) 40

FABORY

