



Parafuso serrilhado tipo baixo DIN 653 Latão Cu3 M4X10

Referência	47490.040.010
Marca	-
UBB	950351757931
UNSPSC	31161500
EAN	8715492845009
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	10 mm
Material	Latão
Material técnico	Cu3
Rosca	Métrica

Normas

DIN	653
-----	-----

Especificação técnica

d-D	M4
dk	16
e	3
Rosca total C ≤	16
k	3.5
L (mm)	10
P	0.7

Desenho técnico

