

## Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 Latão CU2/ CU3 M4X10



Referência	48170.040.010
Marca	-
UBB	950353202175
UNSPSC	31161504
EAN	8715492848871
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	10 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	963
ISO	≈2009
BS	≈4183
NEN	≈2370
NF	≈E25-123
ASME	≈B18.6.7M

### Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

### Desenho técnico

