



Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X35MM

Referência	49310.040.035
Marca	-
UBB	950350068736
UNSPSC	31161508
EAN	8715492857996
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	35 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	96
NF	E25-606
NEN	2251

Especificação técnica

D (mm)	4
dk	8
ds	4
k (max.)	2.8
L (mm)	35
n	1

Desenho técnico

