

## Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X50MM



Referência	49310.040.050
Marca	-
UBB	950350069072
UNSPSC	31161508
EAN	8715492858023
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	50 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

### Normas

DIN	96
NEN	2251
NF	E25-606

### Especificação técnica

D (mm)	4
dk	8
ds	4
k (max.)	2.8
L (mm)	50
n	1

### Desenho técnico

