



Parafuso rosca para madeira cabeça oval fenda DIN 96 Latão CU2/CU3 Niquelado 4,5X25MM

Referência	49310.045.025
Marca	-
UBB	950350069312
UNSPSC	31161508
EAN	8715492858054
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4.5 mm
Comprimento	25 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NEN	2251
DIN	96
NF	E25-606

Especificação técnica

D (mm)	4.5
dk	9
ds	4.5
k (max.)	3.1
L (mm)	25
n	1

Desenho técnico

