



## Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 3X20MM

|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 49330.030.020             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950350073843              |
| UNSPSC      | 31161508                  |
| EAN         | 8715492858528             |
| Emb. de 200 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                                                      |
|------------------|------------------------------------------------------|
| Diâmetro         | 3 mm                                                 |
| Comprimento      | 20 mm                                                |
| Encaixe          | Fenda                                                |
| Forma da cabeça  | Cabeça de embeber                                    |
| Material         | Latão                                                |
| Material técnico | CU2/CU3                                              |
| Tratamento sup.  | Niquelado                                            |
| Info             | Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998. |

### Normas

|     |         |
|-----|---------|
| NF  | E25-604 |
| DIN | 97      |
| NEN | 2250    |

### Especificação técnica

|          |      |
|----------|------|
| D (mm)   | 3    |
| dk       | 5.6  |
| ds       | 3    |
| k (max.) | 1.65 |
| L (mm)   | 20   |
| n        | 0.8  |

### Desenho técnico

