

Parafuso rosca para madeira cabeça embeber fenda DIN 97 Latão CU2/CU3 Niquelado 5,5X60MM



Referência	49330.055.060
Marca	-
UBB	950350078974
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859051
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	5.5
d_s	5.5
Comprimento (L) (mm)	60
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material (comprimento)	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado

Normas

DIN	97
NF	E25-604

Especificação técnica

d_k	10.2
k (max.)	2.75
n	1.2

Desenho técnico

