

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 2X16MM



Referência	49350.020.016
Marca	-
UBB	950350080368
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859204
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2 mm
Comprimento	16 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	95
NF	E25-605
NEN	2252

Especificação técnica

D (mm)	2
dk	3.8
ds	2
f ≈	0.5
k (max.)	1.2
L (mm)	16
n	0.5

Desenho técnico

