

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 2,5X30MM



Referência	49350.025.030
Marca	-
UBB	950350080939
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859266
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	2.5 mm
Comprimento	30 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	95
NEN	2252
NF	E25-605

Especificação técnica

D (mm)	2.5
dk	4.7
ds	2.5
f ≈	0.6
k (max.)	1.5
L (mm)	30
n	0.6

Desenho técnico

