

## Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 3,5X40MM



Referência	49350.035.040
Marca	-
UBB	950350082596
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859426
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.5 mm
Comprimento	40 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

### Normas

NF	E25-605
DIN	95
NEN	2252

### Especificação técnica

D (mm)	3.5
dk	6.5
ds	3.5
f ≈	0.9
k (max.)	1.93
L (mm)	40
n	0.8

### Desenho técnico

