



Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 3,5X45MM

Referência	49350.035.045
Marca	-
UBB	950350082679
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859433
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.5 mm
Comprimento	45 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

DIN	95
NF	E25-605
NEN	2252

Especificação técnica

D (mm)	3.5
dk	6.5
ds	3.5
f ≈	0.9
k (max.)	1.93
L (mm)	45
n	0.8

Desenho técnico

