

## Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X12MM



Referência	49350.040.012
Marca	-
UBB	950350082836
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859457
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	4
$d_s$	4
Comprimento (L) (mm)	12
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material (comprimento)	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado

### Normas

DIN	95
NF	E25-605

### Especificação técnica

$d_k$	7.5
$f \approx$	1
k (max.)	2.2
n	1

### Desenho técnico

