



Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 4X40MM

Referência	49350.040.040
Marca	-
UBB	950350083412
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859518
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	4 mm
Comprimento	40 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NEN	2252
DIN	95
NF	E25-605

Especificação técnica

D (mm)	4
dk	7.5
ds	4
f ≈	1
k (max.)	2.2
L (mm)	40
n	1

Desenho técnico

