

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 5X25MM



Referência	49350.050.025
Marca	-
UBB	950350084998
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859662
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5 mm
Comprimento	25 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NEN	2252
NF	E25-605
DIN	95

Especificação técnica

D (mm)	5
dk	9.2
ds	5
f ≈	1.25
k (max.)	2.5
L (mm)	25
n	1.2

Desenho técnico

