

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão CU2/CU3 Niquelado 5X40MM



Referência	49350.050.040
Marca	-
UBB	950350085235
UNSPSC	31161508
EAN	8715492859693
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	5
d_s	5
Comprimento (L) (mm)	40
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material (comprimento)	Latão
Material técnico	CU2/CU3
Tratamento sup.	Niquelado

Normas

DIN	95
NF	E25-605

Especificação técnica

d_k	9.2
$f \approx$	1.25
k (max.)	2.5
n	1.2

Desenho técnico

