

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão Acastanhado 3X35MM



Referência	49352.030.035
Marca	-
UBB	500649383303
UNSPSC	31161508
EAN	8717077269484
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3 mm
Comprimento	35 mm
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Latão
Tratamento sup.	Acastanhado
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.

Normas

NEN	2252
DIN	95
NF	E25-605

Especificação técnica

D (mm)	3
dk	5.6
ds	3
f ≈	0.75
k (max.)	1.65
L (mm)	35
n	0.8

Desenho técnico

