

Parafuso rosca para madeira cabeça lentilha com fenda DIN 95 Latão Acastanhado 3X35MM



Referência	49352.030.035
Marca	-
UBB	500649383303
UNSPSC	31161508
EAN	8717077269484
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (mm)	3
d_s	3
Comprimento (L) (mm)	35
Info	Rosca de parafuso de madeira de acordo com DIN 7998.
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material (comprimento)	Latão
Tratamento sup.	Acastanhado

Normas

DIN	95
NF	E25-605

Especificação técnica

d_k	5.6
$f \approx$	0.75
k (max.)	1.65
n	0.8

Desenho técnico

