



Bosch Plana GHO 16-82

Referência	4I509639
Marca	-
UBB	500637131144
UNSPSC	23101513
EAN	3165140771016
Emb. de 1	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Tensão	240
Consumo nominal de energia	630
Peso da máquina	2.8
Largura de aplainamento	82
Profundidade máxima do rebaixo	9
Velocidade de rotação em vazio	18000

Normas