

Chaveta meia cana DIN 94 Latão 1,6X20MM



Referência	50210.016.020
Marca	-
UBB	950359158678
UNSPSC	31163204
EAN	8715492241702
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

d (nom.)	1.6
Diâmetro (mm)	1.6
Comprimento (L) (mm)	20

Normas

DIN	94
ISO	1234
NF	E25-774

Observações

Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante.

O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Material (comprimento)	Latão
------------------------	-------

Especificação técnica

a (max.)	2.5
b ≈	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
d (max.)	1.4

Desenho técnico

