



Chaveta meia cana DIN 94 Latão 1,6X25MM

Referência	50210.016.025
Marca	-
UBB	950359158751
UNSPSC	31163204
EAN	8715492241726
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	1.6 mm
Comprimento	25 mm
Material	Latão
Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

NEN	182
NF	E25-774
DIN	94
ISO	1234

Especificação técnica

a (max.)	2.5
b $\approx$	3.2
c (max.)	2.8
c (min.)	2.4
d (min.)	1.3
D (mm)	1.6
L (mm)	25
d (max.)	1.4

Desenho técnico

