

Chaveta meia cana DIN 94 Latão 3,2X50MM



Referência	50210.032.050
Marca	-
UBB	950359160229
UNSPSC	31163204
EAN	8715492241962
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3.2 mm
Comprimento	50 mm
Material	Latão
Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

NEN	182
ISO	1234
DIN	94
NF	E25-774

Especificação técnica

a (max.)	3.2
b $\approx$	6.4
c (max.)	5.8
c (min.)	5.1
d (min.)	2.7
D (mm)	3.2
L (mm)	50
d (max.)	2.9

Desenho técnico

