

Chaveta meia cana DIN 94 Latão 6,3X63MM



Referência	50210.063.063
Marca	-
UBB	950359161474
UNSPSC	31163204
EAN	8715492242150
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	6.3 mm
Comprimento	63 mm
Material	Latão
Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para d (nom.) $\leq 1,2$ mm e tolerância H14 para d (nom.) $\geq 1,6$ mm e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

NF	E25-774
DIN	94
NEN	182
ISO	1234

Especificação técnica

a (max.)	4
b \approx	12.6
c (max.)	11.8
c (min.)	10.3
d (min.)	5.7
D (mm)	6.3
L (mm)	63
d (max.)	5.9

Desenho técnico

