

## Anilhas de afinação h=2.5 DIN 7603 C Cobre/ FESTAPLAN 28X34MM



Referência	50334.280.034
Marca	-
UBB	950356436838
UNSPSC	31161818
EAN	8715492244659
Emb. de 25	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

d <sub>1</sub>	28
d <sub>2</sub>	34
Diâmetro (mm)	28
Observações	Testes anéis estão cheios de asbestos-livre de fibras naturais (nome comercial "Festaplan"). Temperatura máxima de funcionamento recomendada 175° C.
Material (comprimento)	Cobre/FESTAPLAN
Diâmetro Exterior	34

### Normas

DIN	7604 C
-----	--------

### Especificação técnica

d <sub>1</sub> (min.)	28.3
d <sub>2</sub> (max.)	33.9

### Desenho técnico

