



Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 5X40MM

Referência	50370.050.040
Marca	-
UBB	950368018764
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245755
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5 mm
Comprimento	40 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

ISO	1051
DIN	660/124
BS	4620

Especificação técnica

d1	5
d2	8.8
d3 (min.)	4.82
D (mm)	5
e (max.)	2.5
k (js14)	3
L (mm)	40

Desenho técnico

