

## Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 6X20MM



Referência	50370.060.020
Marca	-
UBB	950368019341
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245830
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	6 mm
Comprimento	20 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

### Normas

BS	4620
DIN	660/124
ISO	1051

### Especificação técnica

d1	6
d2	10.5
d3 (min.)	5.82
D (mm)	6
e (max.)	3
k (js14)	3.6
L (mm)	20

### Desenho técnico

