

Rebite cabeça redonda DIN 660/124 Cobre Cu-DHP 8X20MM



Referência	50370.080.020
Marca	-
UBB	950368044331
UNSPSC	31162201
EAN	8715492245960
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	8 mm
Comprimento	20 mm
Forma da cabeça	Cabeça redonda
Material	Cobre
Material técnico	Cu-DHP

Normas

BS	4620
DIN	660/124
ISO	1051

Especificação técnica

d1	8
d2	14
d3 (min.)	7.76
D (mm)	8
e (max.)	4
k (js14)	4.8
L (mm)	20

Desenho técnico

