

## DIN 661/302 Cobre DHP 6X25MM



|             |                           |
|-------------|---------------------------|
| Referência  | 50380.060.025             |
| Marca       | -                         |
| UBB         | 950368024523              |
| UNSPSC      | 31162201                  |
| EAN         | 8715492246592             |
| Emb. de 250 | Apenas embalagem completa |

### Parâmetros técnicos

|                  |                   |
|------------------|-------------------|
| Diâmetro         | 6 mm              |
| Comprimento      | 25 mm             |
| Forma da cabeça  | Cabeça de embeber |
| Material         | Cobre             |
| Material técnico | DHP               |

### Normas

|     |         |
|-----|---------|
| BS  | 4620    |
| ISO | 1051    |
| DIN | 661/302 |

### Especificação técnica

|           |      |
|-----------|------|
| d1        | 6    |
| d2        | 10.5 |
| d3 (min.) | 5.82 |
| D (mm)    | 6    |
| e (max.)  | 3    |
| k ≈       | 3    |
| L (mm)    | 25   |

### Desenho técnico

