

## DIN 661/302 Cobre DHP 6X50MM



Referência	50380.060.050
Marca	-
UBB	950368024861
UNSPSC	31162201
EAN	8715492246639
Emb. de 250	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

d <sub>1</sub>	6
Diâmetro (mm)	6
Comprimento (L) (mm)	50
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material (comprimento)	Cobre
Material técnico	DHP

### Normas

BS	4620
ISO	1051
DIN	661/302

### Especificação técnica

d <sub>2</sub>	10.5
d <sub>3</sub> (min.)	5.82
e (max.)	3
k ≈	3

### Desenho técnico

