

Chaveta meia cana DIN 94 Cobre 5X80MM



Referência	50390.050.080
Marca	-
UBB	950359164932
UNSPSC	31163204
EAN	8715492247155
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	5 mm
Comprimento	80 mm
Material	Cobre
Info	Para o furo de chavetas de meia-cana, tolerância H13 é recomendada para $d \text{ (nom.)} \leq 1,2 \text{ mm}$ e tolerância H14 para $d \text{ (nom.)} \geq 1,6 \text{ mm}$ e superior. A forma da ponta da chaveta de meia-cana depende do fabricante. O comprimento nominal (L) é com tolerância js17.

Normas

DIN	94
NF	E25-774
NEN	182
ISO	1234

Especificação técnica

a (max.)	4
b $\approx$	10
c (max.)	9.2
c (min.)	8
d (min.)	4.4
D (mm)	5
L (mm)	80
d (max.)	4.6

Desenho técnico

