

Parafuso cabeça sextavada DIN 933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2,5X5

Referência	51010.025.005
Marca	-
UBB	500571250025
UNSPSC	31161620
EAN	8715494122474
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2.5
Comprimento	5 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50. Comprimentos 8xd são no mínimo classe 50.

Normas

DIN	933
ISO	4017
NEN	1568
NF	E25-114
ASME	B18.2.3.1M

Especificação técnica

d-D	M2.5
k	1.7
L (mm)	5
P	0.45
s	5

Desenho técnico

