

## Parafuso cabeça sextavada fenda DIN ≈933 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M8X25



Referência	51012.080.025
Marca	-
UBB	500571254654
UNSPSC	31161620
EAN	8715494540490
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M8
Comprimento	25 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado fenda
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

### Normas

DIN	≈933
-----	------

### Especificação técnica

d-D	M8
k	5.3
L (mm)	25
n	2
P	1.25
s	13

### Desenho técnico

