

Parafuso cabeça sextavada UNC ASME ≈B18.2.1 Aço inoxidável (Inox) A2 3/8X1 Inch

Referência	51016.096.025
Marca	-
UBB	951351995786
UNSPSC	31161620
EAN	8715492257901
Emb. de 50	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	3/8 Inch
Comprimento	1 Inch
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Unified National Coarse
Fios por polegada	16

Normas

BS	≈1768
ASME	≈B18.2.1

Especificação técnica

A	0.5625
F	6

Desenho técnico

