



## Parafuso sextavado com flange totalmente roscado DIN ≈6921 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M10X50

Referência	51018.100.050
Marca	-
UBB	500635895716
UNSPSC	31161620
EAN	8715494552158
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

### Parâmetros técnicos

Diâmetro	M10
Comprimento	50 mm
Classe	70
Encaixe	Sextavado
Forma da cabeça	Cabeça sextavada
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica

### Normas

ISO	≈4162
DIN	≈6921
ASME	≈B18.2.3.4M
EN	≈1665

### Especificação técnica

b (min.)	26
d-D	M10
dc (max.)	22.3
k (max.)	9.2
L (mm)	50
P	1.5
s	15

### Desenho técnico

