

Porca sextavada DIN 934 Aço inoxidável (Inox) A2 Min.50 embalagem grande M30

Referência	51100.300.001
Marca	-
UBB	950355222262
UNSPSC	31161727
EAN	8715492268600
Emb. de 10	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M30
Classe	Min.50
Encaixe	Sextavado
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Rosca	Métrica
Info	Diâmetros M20 são no mínimo classe 50.embalagem grande

Normas

NEN	1560
NF	E25-401
DIN	934

Especificação técnica

d-D	M30
m	24
P	3.5
s	46

Desenho técnico

