



Parafuso cabeça embeber fenda DIN 963 A Aço inoxidável (Inox) A2 embalagem grande M4X10

Referência	51110.040.010
Marca	-
UBB	950353247717
UNSPSC	31161504
EAN	8715492269324
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	10 mm
Classe	70
Encaixe	Fenda
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	963
NEN	≈2370
ASME	≈B18.6.7M
ISO	≈2009
BS	≈4183
NF	≈E25-123

Especificação técnica

d-D	M4
Thread length (min.)	22
dk (max.)	7.5
Rosca total C ≤	25
k (max.)	2.2
L (mm)	10
n	1
P	0.7
t (min.)	0.8

Desenho técnico

