

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M1,7X5



| | |
|--------------|---------------------------|
| Referência | 51120.017.005 |
| Marca | - |
| UBB | 500571321560 |
| UNSPSC | 31161504 |
| EAN | 8715494119047 |
| Emb. de 1000 | Apenas embalagem completa |

Parâmetros técnicos

| | |
|------------------|-------------------|
| Diâmetro | M1.7 |
| Comprimento | 5 mm |
| Classe | 70 |
| Encaixe | Fenda |
| Forma da cabeça | Cabeça cilíndrica |
| Material | Aço inoxidável |
| Material técnico | A2 |
| Rosca | Métrica |

Normas

| | |
|------|-----------|
| NF | ≈E25-127 |
| ISO | ≈1207 |
| BS | ≈4183 |
| ASME | ≈B18.6.7M |
| DIN | 84 |
| NEN | ≈1602 |

Especificação técnica

| | |
|----------------------|------|
| d-D | M1.7 |
| Thread length (min.) | 25 |
| dk (max.) | 3.4 |
| Rosca total C ≤ | 30 |
| k (max.) | 1.2 |
| L (mm) | 5 |
| n | 0.4 |
| P | 0.35 |
| t (min.) | 0.45 |

Desenho técnico