

Parafuso cabeça cilíndrica fenda DIN 84 Aço inoxidável (Inox) A2 70 M2X6



Referência	51120.020.006
Marca	-
UBB	950353256536
UNSPSC	31161504
EAN	8715492270788
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro (d-D)	M2
Comprimento (L) (mm)	6
Classe	70
Encaixe	Fenda
Informação complementar	Impactare mare
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica
Material (comprimento)	Aço inoxidável (Inox)
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

BS	≈4183
NF	≈E25-127
ISO	≈1207
DIN	84
ASME	≈B18.6.7M

Especificação técnica

Thread length (min.)	25
d_k (max.)	3.8
Rosca total $C \leq$	30
k (max.)	1.3
n	0.5
P	0.40
t (min.)	0.5

Desenho técnico

