



Hexalobular socket head cap screw ISO 14580 Aço inoxidável (Inox) A2 50 M4X8

Referência	51122.040.008
Marca	-
UBB	500571832822
UNSPSC	31161501
EAN	8715494113090
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M4
Comprimento	8 mm
Classe	50
Encaixe	Hexalobular
Forma da cabeça	Cabeça cilíndrica baixa
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

ISO	14580
-----	-------

Especificação técnica

b (min.)	38
d-D	M4
dk (max.)	7
k (max.)	3.1
L (mm)	8
P	0.7
Chave caixa	20

Desenho técnico

