



Perno sextavado interior com ponta plana DIN 913 Aço inoxidável (Inox) A2 M2,5X6

Referência	51240.025.006
Marca	-
UBB	500633194179
UNSPSC	31161518
EAN	8715494613644
Emb. de 500	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2.5
Comprimento	6 mm
Encaixe	Sextavado interior
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Direção da rosca	Direita
Ponto	Plano
Rosca	Métrica

Info
Estes pernos sextavados interior são desenhados para cargas de pressão e não são adequados para cargas de tração ou de corte.

Normas

NF	E27-180
BS	4168-2
NEN	2341
ASME	B18.3.6M
DIN	913
ISO	4026

Especificação técnica

d-D	M2.5
dp (max.)	1.5
L (mm)	6
P	0.45
s	1.3
t (min.)	1.2

Desenho técnico

