



Perno com fenda sem ponta DIN 551 Aço inoxidável (Inox) A1/A2 M5X8

Referência	51292.050.008
Marca	-
UBB	951351834241
UNSPSC	31161505
EAN	8715492280442
Emb. de 200	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M5
Comprimento	8 mm
Encaixe	Fenda
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A1/A2
Direção da rosca	Direita
Ponto	Plano
Rosca	Métrica
Info	Dependendo da disponibilidade, A1 poderá ser fornecido, bem como A2.

Normas

NF	E25-160
DIN	551
ISO	4766
NEN	1487

Especificação técnica

d-D	M5
D (mm)	3.5
dp	3.5
L (mm)	8
n	0.8
P	0.8

Desenho técnico

