



Parafuso cabeça de embeber Pozidriv DIN 965 A-Z Aço inoxidável (Inox) A2 M2X12

Referência	51302.020.012
Marca	-
UBB	951353117694
UNSPSC	31161504
EAN	8715492281968
Emb. de 100	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	12 mm
Classe	70
Encaixe	Pozidriv
Forma da cabeça	Cabeça de embeber
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	965
ISO	≈7046-1
NF	≈E25-119-1

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	3.8
Rosca total C ≤	18
k (max.)	1.2
L (mm)	12
Nr. fenda	1
P	0.4

Desenho técnico

