

Parafuso cabeça de queijo Phillips DIN 7985-H Aço inoxidável (Inox) A2 M2X3

Referência	51340.020.003
Marca	-
UBB	500633233852
UNSPSC	31161504
EAN	8715494592307
Emb. de 1000	Apenas embalagem completa

Parâmetros técnicos

Diâmetro	M2
Comprimento	3 mm
Classe	70
Encaixe	Phillips
Forma da cabeça	Cabeça de queijo baixa
Material	Aço inoxidável
Material técnico	A2
Rosca	Métrica

Normas

DIN	7985
ISO	≈7045

Especificação técnica

d-D	M2
Thread length (min.)	16
dk (max.)	4
Rosca total C ≤	18
k	1.6
L (mm)	3
Nr. fenda	1
P	0.4

Desenho técnico

